

# Poignées de tirage à capuchons / Poignées de tirage en nylon

■ Poignées de tirage en nylon avec capuchons

**UPCDG**  
(nylon 6)

\*Il est possible de simplifier le montage par l'utilisation combinée des écrous pour les poignées ci-dessous.

**Matériau**  
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce		L1	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
Type	L				
UPCDG	90	133	500	30	
	94	136.5			
	117	160			
	132	175			

■ Poignées de tirage avec capuchons

Type	Poignée		Capuchon	
	Matériau	Traitement de surface	Matériau	Couleur
HHDG	EN AC-46100 équiv.	Finition au four	ABS	Blanc
HHDGS	EN 1.4301 équiv.	Polissage	ABS	Blanc

\*Il est possible de simplifier le montage par l'utilisation combinée des écrous pour les poignées ci-dessous.

Fraisure pour M5

Référence pièce	L	Masse (g)	Jeu de vis et d'écrous utilisables		Prix unitaire	
			Vis	Quantité	HHDG	HHDGS
HHDG HHDGS	100	62	Vis à tête plate M5	2		

Ordering Example  
Référence pièce  
UPCDG90  
HHDG100

■ Écrous pour poignées de tirage

**HHPUW**

2-M

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce		B	A	M	Poignée	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	P						
HHPUW	90	10	100	6	UPCDG90		10~50
	100	12	110	5	HHDG100		

Ordering Example  
Référence pièce  
HHPUW90

■ Poignées de tirage en nylon

**UPFN**

**Matériau**  
Poignée : Nylon 6 renforcé à la fibre de verre  
Section fileté : Laiton (fileté)

Référence pièce		L	Couleur de la poignée	L1	H	h	M (normal)	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire		
Type	A									B (noir)	W (blanc, M (orange), R (rouge)	
UPFN	26	105	B (noir) W (blanc) M (orange) R (rouge)	121	37	29	6	500	55			
		110		133	40	32			60			
		117							62			

\*La poignée est noire par défaut, sauf indication contraire.

Ordering Example  
Référence pièce - L - Couleur de la poignée  
UPFN26 - 105 - B

# Poignées de tirage de tube en aluminium

■ Poignées de tirage de tube en aluminium - Petit diamètre

**UWAPNC**  
**UWAPFC** (type à L configurable)

**UHFAPC**  
**UHFAPFC** (type à L configurable)

**Matériau**  
Tube : EN AW-6063 équiv.  
Coude : Polycarbonate

Référence pièce		Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	L		UWAPNC	UHFAPC
UWAPNC UHFAPC	100	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6		
	150			
	200			
	250			
	300			

Référence pièce		L	Incément de 1mm	Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	Type				UWAPFC	UHFAPFC
UWAPFC UHFAPFC		100~150	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6			
		151~200				
		201~250				
		251~300				

Ordering Example  
Référence pièce  
UWAPNC200  
UWAPFC-237  
\* Pour les dimensions L, ajouter « - » (tiret).

■ Poignées de tirage de tube en aluminium

**UWAPN**  
**UWAPF** (type à L configurable)

**UHFAPN**  
**UHFAPF** (type à L configurable)

**Matériau**  
Tube : EN AW-6063 équiv.  
Coude : Nylon renforcé à la fibre de verre

Référence pièce		Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	L		UWAPN	UHFAP
UWAPN UHFAP	150	Vis à tête plate M8		
	200			
	250			
	300			
	400			
	500			
	600			

Référence pièce		L	Incément de 1mm	Jeu de vis et d'écrous utilisables	Prix unitaire	
Type	Type				UWAPF	UHFAPF
UWAPF UHFAPF		100~150	Vis à tête plate M8			
		151~200				
		201~250				
		251~300				
		301~400				
		401~500				
		501~600				

Ordering Example  
Référence pièce  
UWAPN150  
UHFAPF-185  
\* Pour les dimensions L, ajouter « - » (tiret).