


Tôles perforées

Trous ronds parallèles/Fentes



Référence pièce		Unité configurable 1mm		T	P	L	Taux de perforation %
Type	D	A	B				
PMRU PMRUS	5	100~500	100~500	1.0	8	-	30.7
	8						
	10						
PMLU PMLUS	5			1.0	25	20	47.1

Référence pièce		Unité configurable 10mm		T	P	Taux de perforation %
Type	D	A	B			
PMRF PMRFS	5	100~500	100~500	1.0	10	19.6

Ordering Example

Référence pièce - A - B


Example PMLU5 - 480 - 420

Unité configurable 1mm		PMRU			PMRUS			PMLU	PMLUS
A	B	D=5	D=8	D=10	D=5	D=8	D=10	D=5	D=5
100~200	100~200								
201~300	100~200								
	201~300								
301~500	100~200								
	201~300								
	301~400								
	401~500								

Unité configurable 10mm		PMRF	PMRFS
A	B	D=5	D=5
100~200	100~200		
210~300	100~200		
	210~300		
310 à 500	100~200		
	210~300		
	310~400		
	410~500		




Exemple



Tôles perforées

Type avec cadre



Référence pièce		Incrément de 1mm		Sélection T			Sélection C	P	Taux de perforation %
Type	D	A	B	PMSF		PMUF			
PMSF PMUF	1	50~500	50~500	0.5	0.8	0.5	10 15 20	2	22.6
	2			0.5	0.8	1.0		3	40.2
	3			1.0 1.2 1.6		1.0 1.2 1.5		5	32.6
	4							7	29.6
	5							8	35.4

Type de trou usiné																	
Référence pièce			Incrément de 1mm		Sélection T				Sélection C	d sélectionnable	P	Taux de perforation %					
Type	Nominal	D	A	B	PMSF		PMUF										
PMSF PMUF	4H	1	50~500	50~500	0.5	0.8		0.5	0.8	10 15 20	4.5	2	22.6				
	6H	2			0.5	0.8	1.0		1.0		5.5	3	40.2				
	6HV	3									6.5	5	32.6				
	8H	4			1.0			1.2	1.6		1.0			1.2	1.5	7	29.6
		5												9	8	35.4	

d6.5 et 9 ne sont pas disponibles pour C=10.



Ordering Example

Référence pièce - A - B - T - C - d

Example PMSF4 - 480 - 420 - 1.2 - 20

PMSF4H3 - 480 - 420 - 1.2 - 20 - 6.5

■Prix unitaire du type standard																
Type	Incrément de 1mm		D1		D2			D3			D4			D5		
	A	B	T=0.5	T=0.8	T=0.5	T=0.8	T=1.0	T=1.0	T=1.2	T=1.6	T=1.0	T=1.2	T=1.6	T=1.0	T=1.2	T=1.6
PMSF	50~200	50~200														
	201~300	50~200														
		201~300														
	301~500	50~200														
		201~300														
		301~400														
401~500																

Type	Incrément de 1mm		D1		D2		D3			D4			D5		
	A	B	T=0.5	T=0.8	T=1.0	T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=1.0	T=1.2	T=1.5	
PMUF	50~200	50~200													
	201~300	50~200													
		201~300													
		50~200													
	301~500	201~300													
		301~400													

Coût d'usinage des trous Le prix du type à trous se calcule en additionnant le prix unitaire du type standard et le coût d'usinage des trous.

(Ex.) Référence pièce - A - B - T - C - d >>>

PMSF4H3 - 480 - 420 - 1.2 - 20 - 6.5

(Prix unitaire du type standard) + (Coût d'usinage des trous) = Prix du type à trous

Type à trous	Frais d'usinage des trous d (Trou traversant)
4H	
6H	
6HV	
8H	