


Manivelles avec alésage carré / rond, Volants à rayons

Page Produits similaires: P.1153, 1154


Manivelles avec alésage carré / rond



Référence pièce			L	A	H	h	D	K	F	B	b	d	h1	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	W (alésage carré)	P (alésage rond)													
C-MBCHH (alésage carré)	12	-	127	100	104	38	34	50	24	19	34	25	-	200	
	14	-	156	125	131	46	40	63	30	23	42	30	-	320	
	17	-	195	160	157	55	44	80	36	26	50	34	-	530	
C-MBCRR (alésage rond)	-	12	127	100	104	38	34	50	24	19	34	25	6	200	
	-	14	156	125	131	46	40	63	30	23	42	30	6	320	
	-	16	195	160	157	55	44	80	36	26	50	34	8	530	

Ordering Example C-MBCHH12

Volants à rayons




Référence pièce			H	A	h	D1	d	P	B	G	b	t	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	D													
C-PHLK	100		29	17	18	34	12	40	19	50	4	1.8	200	
	125		29	20	18	34	12	48	21	63	4	1.8	330	
	160		36.5	22.5	20	40	16	68	26	80	5	2.3	485	
	200		44	25	25	51	18	83	26	80	6	2.8	780	
	250		48.5	28	28	56.5	25	98	26	100	8	3.3	980	

Ordering Example C-PHLK100

Petits volants en plastique / Volants en plastique moletés

Page Produits similaires: P.1167


Volant ondulé



Référence pièce			A	H	Lr	h	D1	d	M	S	d1	Masse de référence (g)	Prix unitaire
Type	D												
C-PCHBK (alésage rond)	50		12	32	16	12	23	8	-	3	7.5	43	
	63		15	32	20	9.7	26	10	-	3	8	60	
	80		18	38	25	13	34	12	-	4	11	119	
	100		20	47	28	16	36	16	-	4	10	193	
C-PCHBM (trou taraudé)	50		12	31	20	12	22	-	8	-	7	34	
	63		15	32	20	9.7	26	-	10	-	8	61	
	80		18	38	25	13	34	-	12	-	11	130	
	100		20	46	28	16	36	-	16	-	10	196	

Ordering Example C-PCHBK50

Volant en plastique moleté



Référence pièce			H	A	S	d	d1	Lr	P	B	G	Masse (g)	Prix unitaire
Type	D												
C-CHBK	50		25	17	8	20.5	6	18	18	15	25	35	
	60		29.5	19.5	10	23.2	8	20	22	15	25	55	

Ordering Example C-CHBK50