


# Leviers tenseurs plats / Leviers tenseurs plats à six pans creux

# Leviers tenseurs / Désengagement des leviers tenseurs / Leviers fixes

## Leviers tenseurs plats




RoHS10

Référence pièce	Type	M	Sélection L (Type fileté uniquement)						Lf	R	H	H <sub>1</sub>	h	A	B	D	d	Nombre de dents	F <sub>max</sub> Charge max. (N)	P <sub>max</sub> Force de serrage max. (kN)	Masse de référence (g)		Prix unitaire	
			8	10	12	16	20	25													LFTM	LFTMF	LFTM	LFTMF
Fileté	LFTM	8	30	40	50	60	18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	22	120	10	185	160			
Taraudé	LFTMF	10	30	40	50	60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	26	180	16	340	300			
	LFTMA	12	30	40	50	60	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	36	300	23	350	300			
		16	40	50	60													660	43	580	450			

Référence pièce	Type	M	Sélection L						R	H	H <sub>1</sub>	h	S	A	B	D	d	Nombre de dents	F <sub>max</sub> Charge max. (N)	P <sub>max</sub> Force de serrage max. (kN)	Masse de référence (g)		Prix unitaire
			8	10	12	16	20	25													LFTM	LFTMF	
Décalage	LFTMA	8	32	40	50		100	12.5	16.5	20.5	1.5	8	20	32	13.5	22	22	120	10	155			
		10	32	40	50	63	120	15	19	24.5		10	25	36	16	26	26	180	16	250			
		12	40	50	63		130	16	20.5	26.5	2	30	40	19			300	23	350				
		16	40	50	63		145	20	25	31.5		32	45	23	36	36	660	43	520				

## Leviers tenseurs plats à six pans creux




RoHS10

Référence pièce	Type	M	Sélection L (Type fileté uniquement)						R	Lf	H	H <sub>1</sub>	h	A	B	b	D	d	Nombre de dents	F <sub>max</sub> Charge max. (N)	P <sub>max</sub> Force de serrage max. (kN)	Masse de référence (g)		Prix unitaire		
			8	10	12	16	20	25														LFTMR	LFTMRF	LFTFRS		
Fileté	LFTMR	8	30	40	50	60	100	80-120	8	12	16	19	10	25	3	33	13	22	22	120	10	185	250			
Taraudé	LFTMRF	10	30	40	50	60	130	100-150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	26	180	16	340	400			
	LFTFRS	12	30	40	50	60	150	120-180	14	17	22	28	14	35		45	23	36	300	23	350	400				
		16	40	50	60														660	43	580	680				

Ordering Example: Référence pièce - L - R  
 LFTM 8 - L - 30  
 LFTMF 8 - L - 30 - 110  
 LFTMRF 8 - L - 30 - 110  
 LFTFRS 8 - L - 30 - 110




## Leviers tenseurs




Référence pièce	Type	M	Sélection L						S	S <sub>1</sub>	d	Nombre de dents	F <sub>max</sub> Charge max. (N)	P <sub>max</sub> Force de serrage max. (kN)	Masse de référence (g)	Prix unitaire	
			10	12	16	20	25	30								TLDM	ALDM
Leviers tenseurs	TLDM	10	30	40	50	60	4	9	16	22	300	12	210				
Désengagement des leviers tenseurs	ALDM	12	30	40	50	60	3	3	22	22	420	18	215				
		16	40	50	60						670	33	220				

Ordering Example: Référence pièce - L  
 TLDM10 - L - 30



## Leviers fixes



Référence pièce	Type	M (normal)	L	Couleur de la poignée	L <sub>3</sub>	d	LRGN, LRGB, LRGNS			LBG, LBGB, LBGS			Masse de référence (g)	Prix unitaire		
							D <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>		LRGN	LRGB	LRGNS
Type à poignée	LRGN, LRGB, LRGNS	6	63	R (rouge)	12	8	17	40	23	20	18	45	25			
									40			62	32			
									60			82	40			
	Pommeaux	LBG, LBGB, LBGS	10	125	B (noir)	20	10	21	50	57	25	23	77	65		
										75			102	81		
										35			72	97		
		12	160		25	12	25	65	97	30	28	132	149			
									95			93	163			
									39			128	205			

La couleur de la poignée de LRGB et LBGB est le noir uniquement.

Ordering Example: Référence pièce - L - R  
 LBGS6 - L - 63 - R  
 LRGB8 - L - 100 - B