

Fixations par vis haute pression

Diam. identique/réduction

■ Douilles

Type **SGPPSH** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTPSH** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce	Type	N°	Rc (PT)	SGPPSH		SUTPSH		SGPPSH		SUTPSH	
				(D)	(L)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPSH	6A	1/8	19	22	19	26					
	8A	1/4	22	25	22	28					
	10A	3/8	28	28	25	33					
	15A	1/2	32	32	32	37					
	20A	3/4	38	38	38	42					
SUTPSH	25A	1	46	45	45	45					
	32A	1 1/4	58	50	55	52					
	40A	1 1/2	63	55	65	56					
	50A	2	76	60	75	66					

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Six pans creux

Type **SGPSH** EN 1.1158 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	B	(Ø)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPSH	8A	1/4	22	8.5	22	28		
	10A	3/8	27	8.5	27	33		
	15A	1/2	32	9	32	37		
	20A	3/4	38	11	38	42		
	25A	1	46	12	46	45		
	32A	1 1/4	58	14	55	52		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes

Type **SGPPEH** EN 1.1158 équiv.
Type **SUPESH** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPEH	6A	1/8	23	21.6	23	21		
	8A	1/4	23	21.6	23	21		
	10A	3/8	27	25.5	27	25		
	15A	1/2	34	28.9	34	29		
	20A	3/4	39	33.1	39	34		
SUPESH	25A	1	47	38.2	47	38		
	32A	1 1/4	56	44.6	57	45		
	40A	1 1/2	63	51.1	63	51		
	50A	2	76	58.0	77	61		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes à 45°

Type **SGPHEH** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTHEH** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPHEH	8A	1/4	23	18.4	23	18.4		
	10A	3/8	27	18.9	27	18.9		
	15A	1/2	34	24.1	34	24.1		
	20A	3/4	39	26.7	39	26.7		
	25A	1	47	30.3	47	30.3		
SUTHEH	32A	1 1/4	56	35.5	56	35.5		
	40A	1 1/2	63	39.6	63	39.6		
	50A	2	76	46.4	76	46.4		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Coudes mâle/femelle

Type **SGPELH** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTELH** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	A	B	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPELH	8A	1/4	24	30	41	21	27	25	32.5	45
	10A	3/8	24	35	41	25	28	33	39.5	55
	15A	1/2	32	41	51	29	35	38	44.5	61
	20A	3/4	36	47	59	33	40	46	55.5	72
	25A	1	46	57	74	38	48	56	70.5	86

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ T

Type **SGPPTH** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTPTH** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPTH	8A	1/4	23	21.6	23	21.6		
	10A	3/8	27	25.5	27	25.5		
	15A	1/2	34	28.9	34	28.9		
	20A	3/4	39	33.1	39	33.1		
	25A	1	47	38.2	47	38.2		
SUTPTH	32A	1 1/4	56	44.6	56	45.0		
	40A	1 1/2	63	51.1	63	50.8		
	50A	2	76	58.0	76	60.1		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Obturateurs

Type **SGPPPJ** EN 1.1158 équiv.
Type **SUPPPJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(L)	(T)	(H)	(L)	(T)	(H)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPPJ	8A	1/4	11	9	9	11	7	9		
	10A	3/8	12	10	12	9	12			
	15A	1/2	15	11	14	15	10	14		
	20A	3/4	17	12	17	17	11	17		
	25A	1	19	13	19	20	12	21		
SUPPPJ	32A	1 1/4	22	14	23	22	13	23		
	40A	1 1/2	22	15	26	22	14	28		
	50A	2	26	16	32	26	15	33		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Embouts hexagonaux

Type **SGPNRJ** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTNRJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	R (PT)	(Ø)	(L)	(B)	(Ø)	(L)	(B)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPNRJ	6A	1/8	11	27	12	11	29	12		
	8A	1/4	15	35	17	16	39	17		
	10A	3/8	15	37	19	17	41	19		
	15A	1/2	17	43	23	21	50	23		
	20A	3/4	20	49	29	22	53	28		
SUTNRJ	25A	1	22	54	35	26	62	36		
	32A	1 1/4	22	56	46	26	68	47		
	40A	1 1/2	25	62	50	27	69	51		
	50A	2	29	72	63	28	72	64		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Raccords union (avec joint torique)

Type **SGPPUJ** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTPUJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

Joint torique

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	(B1)	(L)	(A)	(B)	(B1)	(L)	(A)	(B)	Joint torique	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPUJ	8A	1/4	22	38	18	32	22	38	18	32	P18		
	10A	3/8	26	40	20	41	26	40	20	41	P20		
	15A	1/2	32	44	22	46	32	44	22	46	G25		
	20A	3/4	38	50	26	54	38	50	26	54	G30		
	25A	1	47	56	28	63	47	56	28	63	G35		
	32A	1 1/4	58	62	30	74	58	62	30	74	G45		
SUTPUJ	40A	1 1/2	63	70	32	80	63	70	32	80	G50		
	50A	2	76	76	36	95	76	76	36	95	G65		

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Douilles de réduction

Type **SGPSDJ** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTSSJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	T1	T2	L	(D)	L	(D)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPSDJ	12	1/8	1/4	25	22	28	22			
	23	1/4	3/8	28	28	33	25			
	34	1/4	1/2	32	32	32	32			
	24	3/8	1/2	32	32	37	32			
	36	3/8	3/4	38	38	42	38			
SUTSSJ	46	1/2	3/4	38	38	42	38			
	48	1/2	1	45	46	45	45			
	68	3/4	1	45	46	45	45			

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Embouts de réduction

Type **SGPNPJ** EN 1.1158 équiv.
Type **STUPDJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	R (PT)	T1	T2	L	A	(B)	(L1)	(L2)	L	A	(B)	(L1)	(L2)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPNPJ	12	1/4	1/8	31	5	17	15	11	-	-	-	-	-	-		
	23	3/8	1/4	37	7	19	15	15	40	8	19	16.5	15.5			
	24	1/2	1/4	41	9	23	17	15	45	9	23	20.5	15.5			
	34	1/2	3/8	41	9	23	17	15	46	9	23	20.5	16.5			
	36	3/4	3/8	44	9	29	20	15	48	10	28	21.5	16.5			
STUPDJ	46	3/4	1/2	46	9	29	20	17	52	10	28	21.5	20.5			
	48	1	1/2	49	10	35	22	17	57	11	36	25.5	20.5			
	68	1	3/4	52	10	35	22	20	58	11	36	25.5	21.5			

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ T de réduction

Type **SGPTDJ** EN 1.1158 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	T1	T2	(A)	(B)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPTDJ	24	1/4	1/2	28.5	33			
	34	3/8	1/2	28.9	33			
	36	3/8	3/4	35.1	38			
	46	1/2	3/4	35.1	38			

☞ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

■ Manchons

Type **SGPPBJ** EN 1.1158 équiv.
Type **SUTPBJ** EN 1.4301 équiv.

Matériau

RoHS 10

Référence pièce

Type	N°	Rc (PT)	R (PT)	(B)	L	C	(Ø)	(B)	L	C	(Ø)	Prix unitaire	Remise sur volume
SGPPBJ	12	1/8	1/4	17	20	5	15	17	17	5	12		
	23	1/4	3/8	19	22	7	15	19	18	5	13		
	24	1/4	1/2	23	26	9	17	23	21	5	16		
	26	1/4	3/4	29	29	9	20	29					