

Raccords de tuyaux sanitaires / Crépines de tuyaux sanitaires

Couvercles de protection Standard / En L

Vannes papillon / Clapets à bille sanitaires

Standard / Petit diamètre


Capuchons

RoHS 10

Joint pour fixation de capuchon

RoHS 10


Type	Matériau
SNGCN	EN 1.4404 equiv.



Type	Matériau
SNGGS	Silicone
SNGGF	PTFE

1S

1.5S, 2S



Référence		Dureté du grillage		D	d	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°					Qté 1 - 5	6 - 10
SNGCN	1S	40-100-200					
	1.5S						
	2S						

Plus la dureté du grillage est importante, plus le grillage est fin. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Référence		A	T	d	d1	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°					Qté 1 - 10	11 - 20	Qté 1 - 10	11 - 20
SNGGS	1S	50.5	5.5 (5)	30 (29.5)	43.5				
	1.5S								
	2S								

Les dimensions entre () s'appliquent à SNGGF. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Référence

Dureté du grillage

SNGCN1S

40

Caractéristiques

- Plomberie possible sans modification de virole.
- Fixable à la tuyauterie existante.

Attention

Le liquide peut circuler car le joint est étanchéifié par du métal. Veiller à ne pas utiliser une zone de flux important car cela peut endommager le joint.

La virole demande une modification.

Aucune virole ne demande de modification.

Rugosité

Dimension de maillage de tamis

Armure

Diamètre du filament

Verticale

Horizontale

40

0.415mm

Armure toile

00.22

00.22

Rugosité

Precision nominale de filtration

Armure

Diamètre du filament

Verticale

Horizontale

100

180µ

Toile reps

00.35

00.28

200

75µ


Toile reps

00.18

00.14

Crépines de tuyau - Standard

RoHS 10

SNTSK (jeu)
SNTSN (filtre uniquement)



Référence		Dureté du grillage	A	D	L	L1	L2	L3	(L4)	Prix unitaire	Prix unitaire
Type	N°									Qté 1	Qté 1
SNTSK	1S	40, 80	50.5	25.4	285	225	58	170	138.5		
	1.5S		50.5	38.1	320	260	58	205	173.5		
	2S		64	50.8	350	290	58	235	203.5		

Plus la dureté du grillage est importante, plus le grillage est fin

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Crépines de tuyau - En L

RoHS 10

SNTSL


Référence		Dureté du grillage	A	D	D1	L	L1	L2	H	Prix unitaire
Type	N°									Qté 1
SNTSL	1S	40, 80	50.5	25.4	63.5	180	135	80	55	
	1.5S		50.5	38.1	76.3	190	145	75	70	
	2S		64	50.8	101.6	205	160	78	82	

Plus la dureté du grillage est importante, plus le grillage est fin

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Référence


Dureté du grillage

SNTSK1S

40

SNTSL2S


100



Pièces et matériaux

Ref. pièce	Nom des pièces	Matériau
1	Couvercle supérieur	EN 1.4301 equiv.
2	Boîtier corps	EN 1.4301 equiv.
3	Filtre	EN 1.4301 equiv.
4	Joints	EPDM
5	Serrage	EN 1.4301 equiv.

Caractéristiques : Raccordement linéaire avec la plomberie pour filtrer les corps étrangers.



Pièces et matériaux


Ref. pièce	Nom des pièces	Matériau
1	Couvercle supérieur	EN 1.4301 equiv.
2	Boîtier corps	EN 1.4301 equiv.
3	Filtre	EN 1.4301 equiv.
4	Joints	EPDM
5	Serrage	EN 1.4301 equiv.
6	Joint torique	EPDM

Caractéristiques : Faciles à placer dans le coude de plomberie existant car le diamètre de raccordement est le même que celui du coude double virole (P1348 SNBS).

Référence		Dureté du grillage	A	D	D1	L	L1	L2	H	Prix unitaire
Type	N°									Qté 1
SNTSK	1S	40, 80	50.5	25.4	63.5	180	135	80	55	
	1.5S		50.5	38.1	76.3	190	145	75	70	
	2S		64	50.8	101.6	205	160	78	82	

Vannes papillon

RoHS 10

BFBS



Référence		d	A	B	D	L	(H)	(W)	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°								Qté 1	2-5
BFBS	1S	23.0	50.5	43.5	74	84	92	142		
	1.5S	35.7	50.5	43.5	87	84	99	142		
	2S	47.8	64.0	56.5	98	84	105	142		
	2.5S	59.5	77.5	70.5	112	100	112	142		
3S	72.3	91.0	83.5	128	100	130	190			

Spécifications

Fluide utilisable	Eau, air, huile, gaz
Température maximale de fonctionnement	120°C
Pression de fonctionnement max.	1S-2S : 0.98MPa 2.5, 3S : 0.78MPa

Caractéristiques


- La conception de port plein réduit le débouchage de liquide.
- Le degré d'ouverture peut être fixé à la position souhaitée par incrément de 10°.
- La pression à la surface étant constante, l'ensemble reste hermétique et permet un fonctionnement à un couple de serrage réduit.



Ref. pièce	Nom des pièces	Matériau
1	Corps principal	EN 1.4404 equiv.
2	Corps du clapet	EN 1.4404 equiv.
3	Bague de la cage	Caoutchouc de silicone
4	Plaque à encoche	EN 1.4308 equiv.
5	Support de poignée	EN 1.4308 equiv.
6	Poignée	EN 1.4308 equiv.
7	Ressort	EN 1.4301 equiv.
8	Goupille élastique	EN 1.4301 equiv.

Clapets à bille - Petit diamètre

RoHS 10


SNBSS


Référence		d	A	B	L	L1	H	H1	H2	W	W1	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	Nb.											Qté 1	2-5
SNBSS	8A	10.5	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41		
	10A	14	34	27.5	90	45	81	60	21	80	41		
	15A	17.5	34	27.5	90	45	86	63	23	80	46		

Spécifications

Fluide utilisable	Eau, air, huile, gaz
Température maximale de fonctionnement	120°C
Pression de fonctionnement max.	0.98MPa


Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.



Ref. pièce	Nom des pièces	Matériau
1	Corps	EN 1.4408 equiv.
2	Couvercle	EN 1.4408 equiv.
3	Bille	EN 1.4408 equiv. ou EN 1.4404 equiv.
4	Cage de bille	Fluororésine
5	Tige	EN 1.4404 equiv.
6	Rondelle de butée	Fluororésine
7	Joint de presse-étoupe	Fluororésine
8	Grain de presse-étoupe	EN 1.4404 equiv.
9	Pressé-étoupe	EN 1.4301 equiv.
10	Poignée	EN 1.4308 equiv.
11	Vis à usinage cruciforme	EN 1.4301 equiv.
12	Rondelle élastique	EN 1.4301 equiv.
13	Vis d'assemblage à tête à six pans creux	EN 1.4301 equiv.

Clapets à bille - Standard

RoHS 10

SNBS


Référence		d	D	C	L	H	W	S	A	B	h1	h2	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	Nb.												Qté 1	2-5
SNBS	1S	23	50.5	43.5	114	90	150	11	50	42	R3	R4.5		
	1.5S	35.7	50.5	43.5	140	110	180	14	70	50	Ø7	Ø9		
	2S	47.8	64	56.5	156	115	180	14	70	50	Ø7	Ø9		

Spécifications

Fluide utilisable	Eau, air, huile, gaz
Température maximale de fonctionnement	120°C
Pression de fonctionnement max.	0.98MPa


Ordering Example

Référence

BFBS1S

SNBS10A

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.



Ref. pièce	Nom des pièces	Matériau
1	Corps	EN 1.4408 equiv.
2	Embout de protection	EN 1.4408 equiv.
3	Cage de bille	Fluororésine
4	Bille	EN 1.4408 equiv.
5	Tige	EN 1.4401 equiv.
6	Rondelle de butée	Fluororésine
7	Joint torique	FPM
8	Joint de presse-étoupe	Fluororésine
9	Pressé-étoupe	EN 1.4301 equiv.
10	Rondelle élastique conique	EN 1.4319 equiv.
11	Ecrou de tige	EN 1.4301 equiv.
12	Rondelle de blocage	EN 1.4301 equiv.
13	Rondelle de poignée	EN 1.4301 equiv.
14	Goupille d'arrêt	EN 1.4301 equiv.
15	Rondelle élastique	EN 1.4301 equiv.
16	Poignée	EN 1.4301 equiv.
17	Couvercle de poignée	PVC
18	Ecrou de poignée	EN 1.4301 equiv.
19	Vis	EN 1.4301 equiv.
20	Ecrou	EN 1.4301 equiv.