



Poignées en plastique / Plaques de montage pour poignées



Poignées de tirage à barre ronde - Dimensions sélectionnables



Type	Standard	Fraisé	Matériau	Traitement de surface
1 UWAN	EN 1.0038 Equiv.	UWANHM	EN 1.0038 Equiv.	Placage au chrome
2 UWANK	-	-	-	Oxydé noir
3 UWANS	EN 1.4301 équiv.	UWANSHM	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie
4 UWANA	-	-	-	Surface endurcie
5 UWANEA	-	-	Alliage d'aluminium	Anodisé clair
6 UWANB	-	-	-	Peinture électrostatique (noir mat)




Référence pièce Type	D	L	H	L1	M	Charge admissible (N)	Prix unitaire								
							UWAN	UWANK	UWANS	UWANA	UWANEA	UWANB	UWANHM	UWANSHM	
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM (Fraisé) UWANSHM (Fraisé)	10	80	27	90	5	2500									
			50	110											
		100	27	110											
			50	120											
		110	27	120			6								
			50	130			6								
	12	150	40	162	8										
			75	200											
		188	40	250											
			75	300											
		238	40												
			75												

Sauf indication contraire, la dimension H par défaut est H27 pour D10 et H40 pour D12.

Poignées de tirage à barre carrée - L et H configurables



Type	Matériau	Traitement de surface
UWAF	EN 1.0038 Equiv.	Placage au chrome
UWAFS	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie
UWAFAL	Alliage d'aluminium	Surface endurcie
UWAFB	-	Peinture électrostatique (noir mat)



Référence pièce Type	D	L	H	M (normal)	Charge admissible pour référence (N)
UWAF (acier)	6	80-200	27-40	4	500-1000
UWAFS (acier inoxydable)	7	80-300	27-50	4	600-1000
UWAFAL (aluminium)	9				
UWAFB (aluminium noir)	10				
	12	40-50	8	2700-3400	

Ordering Example: Référence pièce - L - H
UWAN10 - 80 - 50
UWAF10 - 290 - 40

Référence pièce Type	Prix unitaire											
	L80-199						L200-300					
	D6	D7	D8	D9	D10	D12	D6	D7	D8	D9	D10	D12
UWAF (acier)												
UWAFS (acier inoxydable)												
UWAFAL (aluminium)												
UWAFB (aluminium noir)												

Petites poignées de tirage



Type	Matériau	Traitement de surface
UWANC	EN 1.0038 Equiv.	Placage au chrome
UWANCZ	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie

Plaques de montage pour poignées de traction



Référence pièce Type	L1	Poignée utilisable	Masse de référence (g)	Prix unitaire
UWANAT	80	UWAN10-80	21	
	100	UWAN10-100	26	
	110	UWAN10-110	28	
	120	UWAN10-120	31	
	125	UWAN10-125	32	

Les poignées utilisables comportent des références correspondant à différents matériaux et traitements de surface. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.


Référence pièce Type	D	L	H	M	Charge admissible (N)	Prix unitaire				
						Masse (g)	1 à 19 pcs.	20 pcs.	1 à 19 pcs.	20 pcs.
UWANC (acier)	6	48	37	4	3000	24				
						28				
						30				
UWANCZ (acier inoxydable)	7	68	23	5	3000	45				
						45				
						52				
UWANCZ (acier inoxydable)	8	66	37	4	3000	63				
						71				

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example: Référence pièce - L
UWANC6 - 66

Ordering Example: Référence pièce
UWANAT80


Poignées de tirage à barre ronde avec rondelles / Poignées de tirage avec prise en caoutchouc



Poignées de tirage à barre ronde avec rondelles



Type	Matériau	Traitement de surface
1 UWANZ	EN 1.0715 Equiv. ou EN 1.0718 Equiv.	Placage au chrome
2 UWANKZ	-	Oxydé noir
3 UWANSZ	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie
4 UWANAZ	-	Surface endurcie
5 UWANEAZ	Alliage d'aluminium	Anodisé clair
6 UWANBZ	-	Peinture électrostatique (noir mat)




* Voir Rondelles pour poignées de tirage ci-dessous pour plus de détails concernant les lave-glace.

Référence pièce Type	D	L	H	Sélection de rondelle	L1	Charge admissible (N)	Prix unitaire							
							UWANZ	UWANKZ	UWANSZ	UWANAZ	UWANEAZ	UWANBZ		
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ	10	80	27	G (EN 1.0715 équiv. Placage au chrome)	90	2500								
			50											
		100	27											
			50											
		110	27											
			50											
	12	120	27	B (EN 1.0715 équiv. Peinture électrostatique, noir)	120									
			50											
		125	27											
			50											
		160	27				S (EN 1.4301 équiv.)	170						
			50											
200	27													
	50													
250	27													
	50													

Poignées de tirage avec prise en caoutchouc



Type	Matériau	Traitement de surface
UWANSL (Sans rondelle)	EN 1.4301 équiv. + Caoutchouc	Surface endurcie
UWANL (Avec rondelles)	EN 1.0715 Equiv. ou EN 1.0718 Equiv. + Caoutchouc	Placage au chrome



La poignée revêtue de caoutchouc permet une préhension facile.

* Voir Rondelles pour poignées de tirage ci-dessous pour plus de détails concernant les lave-glace.


Référence pièce Type	D	L	H	Sélection de rondelles en fonction du type de rondelle	L1	M	A	(t)	Charge admissible (N)	Prix unitaire						
										UWANL	UWANSL	UWANLZ	UWANSLZ			
UWANL UWANSL (Avec rondelles) UWANLZ UWANSLZ (Avec rondelles)	10	80	27	G (EN 1.0715 équiv. Placage au chrome)	90	5	50	11.5	2500							
			50													
		100	27													
			50													
		110	27													
			50													
	12	120	27	B (EN 1.0715 équiv. Peinture électrostatique, noir)	120											
			50													
		125	27													
			50													
		160	27				S (EN 1.4301 équiv.)			170						
			50													
200	27															
	50															
250	27															
	50															

Ordering Example: Référence pièce - L - H - Sélection de rondelle
UWANZ10 - 100 - 50 - G
UWANLZ10 - 100 - 27 - G

Rondelles pour poignées




Type	Matériau	Traitement de surface
UZG	EN 1.0718 Equiv.	Placage au chrome
UZB	EN 1.0718 Equiv.	Peinture électrostatique (noir mat)
UZS	EN 1.4301 équiv.	Finition au tonneau



Référence pièce	Prix unitaire
UZG	
UZB	
UZS	

Exemple



Disponible pour barres rondes de Ø10 uniquement.

Ordering Example: Référence pièce
UZG