

# Poignées de tirage en plastique, Plaques de montage pour poignées de tirage


Montage extérieur



Petites poignées de tirage en plastique - Fixation extérieure



UPCNN



Matériau

Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
UPCNN	200	25		


⚠ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example: Référence pièce **UPCNN**

Poignées de tirage en plastique - Fixation extérieure



UPCN



Matériau


Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce	Type	A	Couleur de la poignée	H	h	L	L1	R	C	Lr	Lc	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire													
														B (noir)				W (Blanc)				M (Orange)				R (Rouge)	
														1 à 9 pièce(s)	10-14	15-19	20-50	1 à 9 pièce(s)	10-14	15-19	20-50	1 à 9 pièce(s)	10-14	15-19	20-50		
UPCN	19		B (Noir)	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23														
				51	45																						
	21	W (blanc)	36	30	93.5	112	6.5	10.5	13	7	24																
			51	45									25														
	26	M (Orange)	41	34	117	139	8.5	13.3	15	9	28																
			57	50													38										
	27	R (rouge)	45	37	132	156	8.5	13.3	16	9	48																
			63	55													54										
	28	G (Vert)	52	42	152	177	6.5	10.5	13	7	62																
			50	42	179	204					8.5		13.3	17	9	66											
					71	63																					


⚠ La couleur des poignées est noire par défaut, sauf spécification contraire. ⚠ La dimension H par défaut est A19-H36, A21-H36, A26-H41, A27-H45 ou A28-H50, sauf indication contraire.

Ordering Example: Référence pièce **UPCN21** - Couleur de la poignée **B** - **H** **51**

Exemple: Montage sur des profilés extrudés en aluminium




Utilisation des plaques de montage sur pour poignées de tirage  
L'utilisation des plaques de montage évite les fissures et la déformation.  
Efficace pour les panneaux fins.



Plaques de montage pour poignées de tirage

UPCNAT



Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	Type	L	L1	A	B	N	Poignée utilisable	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-200
UPCNAT	90	108.5	19	9.25	5.5	UPCN19	31			
	93.5	112	21				36			
	117	139	26	11	55					
	132	156	27	12	64					
	179	204	28	12.5	88					

Ordering Example: Référence pièce **UPCNAT117**

# Poignée en résine de phénol / Poignées en porte-à-faux / Poignées en plastique avec caches

Montage extérieur




Poignées de tirage phénolées

UPCFAN



RoHS10



Matériau  
Résine de phénol

Référence pièce	Type	L	L1	h	H	R	C	Lc	Masse (g)	Prix unitaire
UPCFAN	90	111	29	50	6.5	10.5	6.5	6.5	88	
	114	135							108	
	120	141							116	
	140	161							131	
	160	181	39	60	8.5	13.5	8.5	145		
	180	201						164		
	200	221						178		



Poignées de tirage en porte-à-faux



RoHS10

Type	Matériau	Traitement de surface	Capuchon
HHKP	Nylon renforcé à la fibre de verre (noir mat)	-	Nylon 6 (noir mat)
HHKA	EN AC-46100 équiv.	Peinture cuite au four (argent)	Nylon 6 (gris mat)


Exemple



Référence pièce	Type	H	h	A	R	C	Lr	Lc	D	P	K	Charge admissible (N)		Masse (g)		Prix unitaire		
													HHKP	HHKA	HHKP	HHKA	HHKP	HHKA
HHKP (Plastique)	80	29	18	16	3	6	5	3	24	12	6	60	200	15	28			
	100	35	19	20	4	8	6	4	28	12	8	90	320	29	56			
	147	50.5	30	29	6	11	9	6	38	19	9	150	500	78	170			

Poignées de tirage en plastique avec caches

UPCDG (nylon 6)



Matériau  
Nylon 6 renforcé à la fibre de verre

Référence pièce	Type	L	L1	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
UPCDG	90	133	500	30	30	
	94	136.5			33	
	117	160			36	
	132	175			39	


Ordering Example: Référence pièce **UPCFAN90**  
**HHKP100**  
**UPCDG132**

Écrous pour poignées de tirage

HHPUW



RoHS10



Matériau : EN 1.4301 équiv.

Référence pièce	Type	P	Poignée utilisable	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-100
HHPUW	90		UPCDG90		

Ordering Example: Référence pièce **HHPUW90**