


Raccords d'air - Connecteurs mâles

Type standard

■ Pour une combinaison de connecteurs mâles et femelles, voir P1414.

Filetage mâle

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPM	Acier	Placage au chrome
MCPMS	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		Diam. filetage	L	Méplats H	Masse (g)		MCPM		MCPMS	
Type	N°	T			MCPM	MCPMS	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
MCPM MCPMS	20	R 1 / 4	41	14	25	27				
	30	R 3 / 8	42	19	43	40				
	40	R 1 / 2	46	22	59	62				

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Montage sur flexible

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPH	Acier	Placage au chrome
MCPHS	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		D.I. du flexible utilisable (mm)	L	A	T	Masse (g)		MCPH		MCPHS	
Type	N°					MCPH	MCPHS	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
MCPH MCPHS	6.5	6.5	54	27	7.2	24					
	8	8	57	30	9	28	26				

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Accouplement à simple pression

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPC	Laiton	Placage au chrome
MCPCS	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		L	T	D.I. B	Masse (g)		MCPC		MCPCS	
Type	N°				MCPC	MCPCS	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
MCPC MCPCS	8	41.0(46.5)	16.5(12.5)	6.5(7.5)	30(40)					
	10	45.0(50)	19.5(15)	7.5	43(50)					

■ Lorsque MCPC est utilisé en combinaison avec un tube, sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E. du tube.
■ Les valeurs indiquées entre () concernent MCPCS. ■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Taraudé (type rotatif)

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPRF	Acier	Placage nickel




Référence pièce		Diam. filetage F	L	H	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°				1 à 4 pièce(s)	5-20				
MCPRF	20	G 1 / 4	51.3	33.3	57					

■ La fonction rotative permet une rotation à 360°. ■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Taraudé

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPF	Acier	Placage au chrome
MCPFS	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		Diam. filetage T	L	Méplats H	Masse (g)		MCPF		MCPFS	
Type	N°				MCPF	MCPFS	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
MCPF MCPFS	20	Rc 1 / 4	36	17	28	30				
	30	Rc 3 / 8	37	21	39	41				
	40	Rc 1 / 2	38	29	70	69				

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Serrage par écrou

Type	Matériau	Traitement de surface
MPCN	Acier	Placage au chrome




Référence pièce		L	A	B	H	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°					1 à 29 pièce(s)	30-50				
MPCN	8	43	17	4.5	17	30					
	10	43	17	5.3	17	42					
	12	45	19	7.5	19	50					

■ Lorsque MPCN est utilisé en combinaison avec un tube, sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E. du tube.
■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Filetage mâle (type rotatif)

Type	Matériau	Traitement de surface
MCPRM	Acier	Placage nickel



Référence pièce		Diam. filetage T	L	H	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°				1 à 4 pièce(s)	5-20				
MCPRM	20	R 1 / 4	52.1	34.1	52					
	30	R 3 / 8	50.8	32.8	73					

■ La fonction rotative permet une rotation à 360°. ■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Spécifications	
Type	Bouchons
Fluide utilisable	Air / Eau (Type en acier inoxydable)
Plage de températures de fonctionnement	-20~80°C
Pression de fonctionnement max.	1.5MPa
Résistant à la pression	2.0MPa
Matériau du joint	Caoutchouc nitrile
Structure de la valve	Type à ouverture/fermeture à passage unique

Ordering Example
Référence pièce
MCPC8


Raccords d'air - Connecteurs femelles

Type standard

■ Pour une combinaison de connecteurs mâles et femelles, voir P1414.

Filetage mâle

Type	Débit élevé	Matériau	Traitement de surface
Standard MCSM	MCHSM	Acier	Placage au chrome
MCSMS	MCHSF	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		Filetage	L	D.I. B	Masse (g)		MCSM		MCSMS		MCHSM	
Type	N°	T			MCSM	MCSMS	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
MCSM MCSMS	20	R 1 / 4	55.5	19	7	101	96	-	-	-	-	-
	30	R 3 / 8	56.5	19	8	108	105	-	-	-	-	-
	40	R 1 / 2	59.5	23	9	131	120	-	-	-	-	-
MCHSM	20	R 1 / 4	60	19	7.5	-	-	89	-	-	-	-
	30	R 3 / 8	60.5	19	10	-	-	91	-	-	-	-
	40	R 1 / 2	56	24	13	-	-	102	-	-	-	-

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Montage sur flexible

Type	Débit élevé	Matériau	Traitement de surface
Standard MCSH	MCHSH	Acier	Placage au chrome
MCSHS	MCHSF	EN 1.4305 équiv.	-




Référéncie pièce		D.I. du flexible utilisable (mm)	L	A	T	D.I. B	Masse (g)			MCSH		MCSHS		MCHSH	
Type	N°						MCSH	MCSHS	MCHSH	Prix unitaire 1 à 29 pièces	Remise sur volume 30-50	Prix unitaire 1 à 4 pièces	Remise sur volume 5-20	Prix unitaire 1 à 29 pièces	Remise sur volume 30-50
MCSH	6.5	6.5	60.5	27	7.2	4.5	99	99	-	-	-	-	-	-	-
	MCSHS	8	8	72.5	30	9	5	103	100	-	-	-	-	-	-
MCHSH	6.3	6.3	77	27	7.2	4.5	-	-	86	-	-	-	-	-	-
	9.5	9.5	79	32	11.3	7.5	-	-	92	-	-	-	-	-	-
	12.7	12.7	79.5	32	15	10	-	-	104	-	-	-	-	-	-

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Accouplement à simple pression

Type	Matériau	Traitement de surface
MCSC	Laiton	Placage au chrome
MCSCS	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		L	C	T	Masse (g)		MCSC		MCSCS	
Type	N°				1 à 4 pièce(s)	5-20	1 à 4 pièce(s)	5-20	1 à 4 pièce(s)	5-20
MCSC MCSCS	8	52.5 (58)	14.0 (18.5)	13 (12.5)	97 (102)					
	10	56.0 (62)	17.5 (22)	15.4 (14.5)	107 (115)					

■ Les dimensions indiquées entre parenthèses concernent MCSTP. ■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
■ Sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E. du tube.

Filetage mâle (mécanisme de verrouillage intégré)

Type	Matériau	Traitement de surface
MCSTM	Acier	Placage nickel




Référence pièce		Diam. filetage T	(L)	H	d	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°					1 à 4 pièce(s)	5-20				
MCSTM	20	R 1 / 4	60	19	7.5	89					
	30	R 3 / 8	60.5	19	10	91					
	40	R 1 / 2	56	24	13	102					

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Spécifications		Type	Douilles	Connecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisable	Air / Eau (Type en acier inoxydable)	Acier	2.0MPa	2.0MPa
	Plage de températures de fonctionnement	-20~80°C	-20~80°C	-20~80°C
	Pression de fonctionnement max.	1.5MPa	1.5MPa	1.5MPa
		Matériau du joint	Caoutchouc nitrile	Caoutchouc nitrile
		Structure de la valve	Type à ouverture/fermeture à passage unique	Type à ouverture/fermeture à passage unique

Taraudé

Type	Débit élevé	Matériau	Traitement de surface
Standard MCSF	MCHSF	Acier	Placage au chrome
MCSFS	MCHSF	EN 1.4305 équiv.	-




Référence pièce		Diam. filetage T	L	Méplats H	Masse (g)			MCSF		MCSFS		MCHSF	
Type	N°				MCSF	MCSFS	MCHSF	Prix unitaire 1 à 29 pièces	Remise sur volume 30-50	Prix unitaire 1 à 29 pièces	Remise sur volume 30-50	Prix unitaire 1 à 29 pièces	Remise sur volume 30-50
MCSF MCSFS	20	Rc 1 / 4	49.5	19	95	98	-	-	-	-	-	-	
	30	Rc 3 / 8	50.5	21	103	99	-	-	-	-	-	-	
	40	Rc 1 / 2	52.5	29	139	138	-	-	-	-	-	-	
MCHSF	20	Rc 1 / 4	57.5	19	-	-	94	-	-	-	-	-	
	30	Rc 3 / 8	55.5	22	-	-	103	-	-	-	-	-	
	40	Rc 1 / 2	57.5	29	-	-	138	-	-	-	-	-	

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Serrage par écrou

Type	Matériau	Traitement de surface
MCSCN	Acier	Placage au chrome




Référence pièce		L	B	H1	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°				1 à 29 pièce(s)	30-50				
MCSCN	8	64.5	4.5	17	105					
	10	64.5	5.3	17	106					
	12	65.5	7.5	19	112					

■ Sélectionner le numéro correspondant à celui du D.E. du tube. ■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Connexion sur tube (mécanisme de verrouillage intégré)

Type	Matériau	Traitement de surface
MCSTH	Acier	Placage nickel




Référence pièce		(L)	A	T	d	Masse (g)		Prix unitaire		Remise sur volume	
Type	N°					1 à 4 pièce(s)	5-20				
MCSTH	20	77	27.5	9	5	90					
	30	79	32	11.3	7.5	92					
	40	79.5	32	15	10	104					

■ Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Taraudé (mécanisme de verrouillage intégré)

Type	Matériau	Traitement de surface
MCSTFN	Acier	Placage nickel



Référence pièce		Diam. filetage T	(L)	H	Masse (g)		Prix unitaire	
-----------------	--	------------------	-----	---	-----------	--	---------------	--