

Bouchons d'étanchéité / Joints sans lubrification

Joints d'huile

Bouchons d'étanchéité

FSPS

Plage de températures de fonctionnement : -40 à 200°C
M Matériau : Corps : EN 1.4301 Équiv.
Joint torique : Caoutchouc fluoré (H Dureté Shore A75)
(JIS B2401 Classe 4 D)

Référence pièce		M (fin)	L	D1	B	t	N° joint torique	Couple de serrage recommandé (N·m)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~50
Type	N°										
FSPS	8	M 8x1.0	7	16	5	3.5	P10	10.9	4		
	10	M10x1.0	8	19.5	5	4	P12.5	13.7	7		
	12	M12x1.5	12	21	6	5	P14	19.2	14		
	14	M14x1.5	12	23	6	5	P16	27.4	19		
	16	M16x1.5	12	25	8	6	P18	44.5	25		

Ordering
Example

Référence pièce
FSPS10

Joints sans lubrification

Conditions d'utilisation
Plage de températures de fonctionnement: -60~200°C
Pression de fonctionnement: 0.03MPa max
Vitesse du vent: 30m/s
Tolérance de l'arbre: h7 (ou g6)
Inégalité de surface de l'arbre: Ra:0.2~0.45µm Rz:0.8~1.8µm
Substance d'étanchéité: Vapeur, eau, produits chimiques, huile à haute température

Référence pièce		D		C		Prix unitaire
Type	d					
MFHN	10	25	+0.09 +0.04	7.0	±0.3	
	12					
	15					
	20	40	+0.11 +0.05	11.0	±0.4	
	25					
	30					
	35					
	40	62	+0.14 +0.06	12.0		
	40					
	50					

Ordering
Example

Référence pièce
MFHN25

Joints d'huile
- Lèvre simple

Conditions d'utilisation
Plage de températures de fonctionnement: -25~120°C
Pression de fonctionnement: 0.03MPa max
Vitesse du vent: 10m/s max
Tolérance de l'arbre: h8 (ou g6)
Inégalité de surface de l'arbre: 3S max
Substance d'étanchéité: Huile, graisse

Référence pièce		D		C		Prix unitaire
Type	d					
MUSB	20	32	+0.11 +0.05	8	±0.3	
	25	38		7		
	30	40		7		
	35	50		8		

Référence pièce		D		C		Prix unitaire
Type	d					
MUSC	10	20	+0.09 +0.04	7	±0.3	
	12	22		7		
	15	35		7		
	20	35	+0.11 +0.05	8		
	25	40		8		
	30	42		8		

Ordering
Example

Référence pièce
MUSC30

Joints d'huile
- Lèvre double

Conditions d'utilisation
Plage de températures de fonctionnement: -25~120°C
Pression de fonctionnement: 0.03MPa max
Vitesse du vent: 10m/s max
Tolérance de l'arbre: h8 (ou g6)
Inégalité de surface de l'arbre: 3S max
Substance d'étanchéité: Huile, graisse

Référence pièce		D		C		(E)	(F)	Prix unitaire
Type	d							
MUDN	10	20	+0.09 +0.04	7	±0.3	30°	1	
	12	25		7		20°	1.5	
	15	25		7		30°	1	
	20	32	+0.11 +0.05	8	±0.3	30°	1	
	25	38		8		20°	1	
	30	42		8		30°	1	
	35	50		8		30°	1	
	40	62	+0.14 +0.06	12	±0.4	30°	1	
	45	62		9		30°	1	
	50	65		9		20°	1	

Référence pièce		D		C		(E)	(F)	Prix unitaire
Type	d							
MUEN	10	20	+0.30 +0.10	7	±0.3	30°	1.0	
	12	25		7		20°		
	15	25		7		30°		
	17	30	+0.35 +0.10	7		30°		
	20	32		8		30°		
	25	38		8		20°		
	30	42		8		30°		
	35	50		8		30°		
	40	62		8		30°		
	45	62		9		30°		

Ordering
Example

Référence pièce
MUEN10