

Bases de charnière

Fixe

Caractéristiques : Les bases de charnière disponibles en stock, dont T (épaisseur) et H (hauteur) correspondent à Dh7 peuvent être sélectionnées à partir de deux dimensions.

En U

Type	Matériau	Traitement de surface
HKNKJB	S45Céquiv.	Oxydé noir

RoHS 10

Référence pièce	DH7	Sélection T	Sélection H	W	A	F	E	K	S	d	C	Prix unitaire	
HKNKJB	5	12	20 25	6	38	30	22	12	5	4.5	3		
		16	4										
	6	12	20 25	8	50	40	30	14	10	5.5	3		
		16	4										
	8	16	25 30	10	65	55	42	14	10	5.5	4		
		19	5										
	10	16	25 30	12								4	
		19	5										
	12	19	30 35									5	
		22	6										

En T


Type	Matériau	Traitement de surface
HKNKB	S45Céquiv.	Oxydé noir

RoHS 10

Référence pièce	DH7	Sélection T	Sélection H	W	A	F	S	d	C	Prix unitaire
HKNKB	5	12	20 25	6	25	18	5	4.5	3	
		16	4							
	6	12	20 25	8	32	25	10	5.5	3	
		16	4							
	8	16	25 30	10					4	
		19	5							
	10	16	25 30	12					4	
		19	5							
	12	19	30 35						5	
		22	6							

Ordering Example: Référence pièce - T - H
HKNKB8 - T16 - H25

ex Example



Plaques de charnière

Caractéristiques : Type économique, type carré et type à dimension R flexible disponibles.

Carrée

HPAN

RoHS 10

Matériau : EN 1.0038 équiv.

Référence pièce	Prix unitaire
HPAN	

Ordering Example: Référence pièce HPAN

Type R

HPE

RoHS 10

Matériau : EN 1.0038 équiv.

Référence pièce	D	Sélection	L	R	H	Prix unitaire
HPE	8	40-100	9 12 15 16	11	22	
	10			12.5	25	
	12			16	32	
	16			19	38	
	20			25	50	

Ordering Example: Référence pièce - L - T
HPE12 - 100 - 16

Alterations: Référence pièce - L - T - (WCC)
HPE12 - 100 - 16 - WCC10

Modifications	Code	Spéc.
	WCC	Les coins des deux faces latérales peuvent être coupés dans les longueurs données. WCC=incrément de 1mm 1 ≤ WCC < H/2

Type économique

Type	Matériau	Traitement de surface
JNPB	EN 1.0330 équiv.	Chrome brillant brossé
JNPS	EN 1.4301 équiv.	-

RoHS 10

Référence pièce	A	B	T		l1	l2	N	Prix unitaire			
			JNPB	JNPS				T2.0	T4.5	T2.0	T4.0
JNPB	30	10 20	2.0	2.0	5	20	4.5				
	40	10 20 30									
	50	10 20 30 40									
JNPS	60	10 20 30 40 50	4.5	4.0	10	40	5.5				
	70	10 20 30 40 50									
	80	10 20 30 40 50									
	90	10 20 30 40 50									
	100	10 20 30 40 50									

Ordering Example: Référence pièce - B - T
JNPB50 - 30 - 2.0