

Flexibles en plastique pour utilisations ordinaires

Points de comparaison entre produits similaires | Épaisseur de flexible : 3.0 ~ 4.0mm, longueur de flexible configurable par incrément de 0.1m, conformité RoHS

Flexibles en plastique pour utilisations ordinaires - Standard

Schéma de construction

Taille pour 1 volume (valeur de référence)

Référence pièce		Longueur de tuyau		d Dia. intérieur (mm)	D Dia. extérieur (mm)	t Épaisseur (mm)	Plage de température de fonctionnement (°C)	Pression de fonctionnement (MPa)	Rayon de pliage min. (mm)	Masse (kg/m)	Taille pour 1 volume (référence)			Longueur fixe	Longueur configurable
Type	Diamètre intérieur nominal du flexible	Fixe (m)	Configurable (incrément de 0.1mm)								H	W	Poids (kg)	Prix unitaire 1~2 spirale(s)	Prix unitaire
HOTR (Longueur fixe) HOTRL (Longueur configurable)	9	50	0.5~49.9	9	15.0	3.0	-5~60	0~1.0	45	0.15	400	150	7.5		
		100									470	240	15		
	12	50		12	18.0	3.0		0~0.8	55	0.19	450	150	9.5		
		100									510	240	19		
	15	50		15	22.0	3.5		0~0.6	80	0.27	560	160	13.5		
		100									620	240	27		
	19	50		19	26.0	3.5		0~0.6	95	0.32	520	240	16		
	25	50		25	33.0	4.0					640	270	25		

Longueur fixe : pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WDS.

Ordering Example

Référence pièce

-

Longueur de tuyau

HOTR9

-

100

HOTRL19

-

15.5

Tableau de sélection des flexibles en plastique pour utilisations

TYPE		HOTR	C-HOTR	HOTRS	HOTG	HOTSG
		Type standard P.1315	Produits C-VALUE P.1316	Résistant à l'huile P.1317	Haute résistance P.1317	Haute pression P.1317
Matériau principal	Renfort	Polychlorure de vinyle Fil de polyester	PVC Fil de polyester	Polychlorure de vinyle Fil de polyester	Polychlorure de vinyle PET	Polychlorure de vinyle Fil de polyester
	D.I. (mm)	9~25	9~25	9~25	9~25	9~25
	Plage de température de fonctionnement max. (°C)	-5~60	0~60	-5~60	-5~60	-5~60
Spécifications	Pression de fonctionnement max. (Mpa)	0.6~1.0	0.6 ~0.8	0.6~1.0	0.4~0.8	1.0~1.5
	Flexibilité	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
Spécifications	Transparence	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
	Résistance à l'huile	★★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Propriété de pression admissible	★★★★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Cohésion	★★	★	★★	★★★★★	★★
	Résistance au vide				★★★★★	
	Légèreté	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Économique		★★	★★★★★	★★	★	★

