

Plaques en résine usinées



RoHS10

Type	Qualité	Couleur	Température ambiante de fonctionnement	Tolérance des dimensions A et B	Tolérance de la dimension T
KJLHP	Standard	Gris blanc	Temp. ambiante ~ 220°C	±0.05	±0.05
KJLHH	Résistant à la chaleur	Gris	Temp. ambiante ~ 500°C	+1.0 0	±0.05
KJLHL	Résistant aux temp. élevées	Blanc	Temp. ambiante ~ 400°C	±0.05	±0.05

Usinage des trous
A sélectionner ci-dessous.

Matériau et valeurs caractéristiques, voir P.1675
A ≥ B

Sélection de l'usinage des trous

S

Trou sélectionnable ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)
D (trou traversant)

K

2 trous sélectionnables ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

2 trous sélectionnables ②
NA (trou traversant)
ZF (trou contre-alésé)
DA (trou traversant)

H

6 trous sélectionnables ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

Trou sélectionnable ②
NA (trou traversant)
DA (trou traversant)

B

Trou sélectionnable ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

Trou sélectionnable ②
NA (trou traversant)
ZF (trou contre-alésé)
DA (trou traversant)

V

4 trous sélectionnables ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

Trou sélectionnable ②
NA (trou traversant)
DA (trou traversant)

C

4 trous sélectionnables ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

4 trous sélectionnables ②
NA (trou traversant)
ZF (trou contre-alésé)
DA (trou traversant)

J

2 trous sélectionnables ①
N (trou traversant)
Z (trou contre-alésé)

Trou sélectionnable ②
NA (trou traversant)
ZF (trou contre-alésé)
DA (trou traversant)

Trou sélectionnable

Type à trous	Trou traversant	Trou contre-alésé	Trou traversant
Code	N, NA	Z, ZF	D, DA
Forme			
Usinage	Dimension 3 4 5 6 8 10 Diamètre nominal 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11	Dia. nominal du bouchon 4 5 6 8 d 4.5 5.5 6.5 9 d1 8 9.5 11 14 h 5 6 7 9	3~30

Référence pièce

Type	Sélection de l'usinage des trous	Sélection T	A	B	X	Y	F	G	V	Q	S	W	Trou sélectionnable ① Code, nominal	Trou sélectionnable ② Code, nominal
KJLHP	S	3	20~300	20~200	Incrément de 1mm								Z6	DA24

Ordering Example

Référence pièce

Type

Usinage des trous

A

B

X

Y

F

G

V

Q

S

W

Trou sélectionnable ① Code, nominal

Trou sélectionnable ② Code, nominal

KJLHP V 10 - A140 - B80 - X15 - Y10 - F110 - G60 - V70 - S40 - Z6 - DA24

Coût d'usinage des trous

Type à usinage des trous	S	B	J	K	V	H	C
Supplément de prix							

Le prix correspond au prix du corps principal plus les coûts d'usinage des trous.

Prix du corps

Type	A	Prix unitaire Qté 1 ~ 20																	
		20~50		51~100		101~150			151~200				201~250				251~300		
	B T	20	20	51	20	51	101	20	51	101	151	20	51	101	151	20	51	101	151
		50	50	100	50	100	150	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
KJLHP	3																		
	5																		
	10																		
	15																		
KJLHH	3																		
	5																		
	10																		
	15																		
KJLHL	3																		
	5																		
	10																		
	15																		

Altérations

Référence pièce

Type

Usinage des trous

A

B

X

Y

F

G

V

Q

S

W

Trou sélectionnable ① Code, nominal

Trou sélectionnable ② Code, nominal


KJLHP V 10 - A140 - B80 - X15 - Y10 - F110 - G60 - V70 - S40 - Z6 - DAC42

Modifications	Code	Spéc.
d Diam. du trou	DC DAC	Modifie le diamètre du trou D. DC, DAC=Incrément de 1mm Code de commande Spécifier la dimension D(DA) selon DC(DAC). (Ex.) D=40...DC40 31≤DC≤80 31≤DAC≤80

Tolérance de dimension d'usinage

Type	Tolérance des dimensions A et B	Tolérance de la dimension T
KJLHP	+1.0 0	±0.05
KJLHH		
KJLHL		

Limite d'usinage



Diamètre du trou traversant (diamètre de trou contre-alésé)	b (valeur minimale)
3~10	2.5