Plaques aux dimensions sélectionnables - EN 1.0038 équiv.

Fraisage de 6 surfaces / fraisage de 6 surfaces + meulage rotatif des surfaces inférieure et supérieure





RoHS 10

Référence pièce	Méthode de Finition
SS6F	Fraisage de 6 surfaces
SSAH	Fraisage de 6 surfaces Meulage rotatif des surfaces supérieure/inférieure

Tolérance	A, B	~99mm	100~250	251~
		±0.2	±0.25	±0.4



M Matériau : EN 1.0038 équiv.

Fraisage de 6 surfaces

Référence pièce	A	B \ T	5	6	8	9	10	12	13	15	16	19	20	22	25	28	30	34	35	40	50
SS6F	60	60																			
	80																				
	100																				
	125																				
	150																				
	160																				
	200																				
	250																				
	300																				
	500																				
	80	80																			
	100																				
	125																				
	150																				
	160																				
	200																				
	250																				
	300																				
	500																				
	100	100																			
	125																				
	150																				
	160																				
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	125	125																			
	150																				
	160																				
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	150	150																			
	160																				
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	160	160																			
	200																				
	250																				
	300																				
	350																				
	400																				
	450																				
	500																				
	200	200	-	-	-																
	250		-	-	-																
	300		-	-	-																
	350		-	-	-																
	400		-	-	-																
	450		-	-	-																
	500		-	-	-																
	250	250	-	-	-																
	300		-	-	-																
	350		-	-	-																
	400		-	-	-																
	450		-	-	-																
	500		-	-	-																
	300	300	-	-	-																
	350		-	-	-																
	400		-	-	-																
	450		-	-	-																
	500		-	-	-																

Ordering Example

Référence pièce	-	A - B - T
SS6F	-	100 - 100 - 8
SSAH	-	100 - 100 - 8

Normes de précision

(valeur max.)

Elément		SS6F	SSAH
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)		0.05	0.012
Planéité (par 100mm)	T5, 6	0.1	0.05
	T8~15	0.07	0.03
	T16~25	0.05	0.015
	T28~		0.012
Perpendicularité du plan de référence		0.015 par 100mm	
Chanfreinage de la circonférence		C0.2~C0.5	C0.5~C1.0

Fraisage de 6 surfaces, meulage rotatif des surfaces inférieure et supérieure

Référence pièce	A	B \ T	5, 6	8, 9	10	12, 13	15, 16	19, 20	22	25	28	30	34, 35	40	50
SSAH	60	60													
	80														
	100														
	125														
	150														
	160														
	200														
	250														
	300														
	500														
	80	80													
	100														
	125														
	150														
	160														
	200														
	250														
	300														
	500														
	100	100													
	125														
	150														
	160														
	200														
	250														
	300														
	350														
	400														
	450														
	500														
	125	125													
	150														
	160														
	200														
	250														
	300														
	350														
	400														
	450														
	500														
	150	150													
	160														
	200														
	250														
	300														
	350														
	400														
	450														
	500														
	160	160													
	200														
	250														
	300														
	350														
	400														
	450														
	500														
	200	200	-												
	250		-												
	300		-												
	350		-												
	400		-												
	450		-												
	500		-												
	250	250	-												
	300		-												
	350		-												
	400		-												
	450		-												
	500		-												
	300	300	-												
	350		-												
	400		-												
	450		-												
	500		-												