

Raccords d'air - Connecteurs mâles/femelles

Léger


Pour une combinaison de connecteurs mâles et femelles, voir **P.1414**.

■ Obturateurs
- Type fileté



RoHS 10

KSCPM



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	Diam. filetage T	(L)	C	D	Méplats H	d	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°								
KSCPM	10	R 1 / 8	31	15	-	12	6	12	
	20	R 1 / 4	34	15	18.5	17	6	22.7	

■ Obturateurs
- Type à connexion sur tube



RoHS 10

KSCPH



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	(L)	C	A	d	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°						
KSCPH	20	51	15	30	6	16	

■ Douilles
- Type fileté



RoHS 10

KSCSM



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	Diam. filetage T	(L)	D	Méplats H	d	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°							
KSCSM	20	R 1 / 4	50	19.5	17	6	57	

■ Douilles
- Type à connexion sur tube



RoHS 10

KSCSH



Matériau : Laiton (placage nickel)

Référence pièce	(L)	C	D	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°					
KSCSH	20	67	30	19.5	56	

Ordering Example
Référence pièce
KSCPM10

Spécifications

Matériau du joint	Plage de températures de fonctionnement	Fluide utilisable	Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm²)	Résistance à la pression MPa (kgf/cm²)
Caoutchouc nitrile (NBR)	-20°C~80°C	Air	1.0(10)	1.5(15)


☺Système d'ouverture/fermeture de passage unique (la valve est fournie sur le côté connecteur femelle)

■ Obturateurs
- Type taraudé



RoHS 10

KSCPF



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	Diam. filetage F	(L)	C	D	Méplats H	d	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°								
KSCPF	20	G 1 / 4	28	15	18.5	17	6	17.7	

■ Obturateurs
- Montage du flexible en uréthane



RoHS 10

KSCPN



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	(L)	C	A	d	Méplats H	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°							
KSCPN	8 10	38.5	15	17 3.8 5.3	17	27.6		

■ Douilles
- Type taraudé



RoHS 10

KSCSF



Matériau : Laiton (placage nickel)


Référence pièce	Diam. filetage T	(L)	D	Méplats H	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°						
KSCSF	20	Rc 1 / 4	47.5	19.5	17	26	

■ Douilles
- Montage du flexible en uréthane



RoHS 10

KSCSN



Matériau : Laiton (placage nickel)

Référence pièce	(L)	A	D	d	Méplats H	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 19 pièce(s)	Remise sur volume 20-50
Type	N°							
KSCSN	8 10	54.5	17	19.5 3.8 5.3	17	35		

Raccords d'air - Connecteurs mâles/femelles

Type à raccordement


Pour une combinaison de connecteurs mâles et femelles, voir **P.1414**.

■ Type de connexion
- 2 positions fixes




RoHS 10

MCRN




Matériau : Corps : Aluminium Accouplement : Acier (plaquage au nickel)

■ Type de connexion
- 4 positions fixes



RoHS 10

MCRT



Matériau : Corps : Aluminium Accouplement : Acier (plaquage au nickel)

Référence pièce	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°	1 à 4 pièce(s)
MCRN	4	5-20

Référence pièce	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°	1 à 4 pièce(s)
MCRT	4	5-20



Spécifications

Matériau du joint	Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de températures de fonctionnement	-20~60°C
Fluide utilisable	Air
Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm²)	1.5 (15)
Résistance à la pression MPa (kgf/cm²)	2.0 (20)

Caractéristiques


Permet de raccorder un tuyau à plusieurs tuyaux.

■ Type de connexion (pivot)
- Pivot 2 positions



RoHS 10

MCLTR




Matériau : Corps : Laiton (Plaquage chromé) Accouplement : Acier (Plaquage au nickel)

■ Type de connexion (pivot)
- Pivot 3 positions



RoHS 10

MCRE



Matériau : Corps : Laiton (Plaquage chromé) Accouplement : Acier (Plaquage au nickel)

Référence pièce	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°	1 à 4 pièce(s)
MCLTR	2	5-20

Référence pièce	Prix unitaire	Remise sur volume
Type	N°	1 à 4 pièce(s)
MCRE	3	5-20



Spécifications


Matériau du joint	Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de températures de fonctionnement	-20~60°C
Fluide utilisable	Air
Pression de fonctionnement maximale MPa (kgf/cm²)	1.5 (15)
Résistance à la pression MPa (kgf/cm²)	2.0 (20)

Caractéristiques

• Permet de raccorder un tuyau à plusieurs tuyaux.
• Port de rotation 360°



Exemple



Exemple

Référence pièce

MCRN4
MCLTR2