

Valves d'interrupteur manuel

Montage sur panneau, 2 ports / 3 ports / 5 ports

Soupapes d'interrupteur à pied

2 ports / 3 ports / 4 ports

RoHS10

Composants

(N°2) (N°3, 4)

Liste des composants

Séquence	Nom	Matériau
①	Corps principal	(N°2) EN AW-6061 équiv. (N°3, 4) AC1010
②	Capuchon d'extrémité	Résine
③	Corps de guidage	EN AW-6061 équiv.
④	Vis à usinage cruciforme	EN 1.0038 équiv.
⑤	Support	EN 1.0330 équiv.
⑥	Bouton rotatif/poussoir	-

2 ports

NCHS2 **NCHB2** **NCHP2**

3 ports

NCHS3 **NCHB3** **NCHP3**

5 ports (nominal : 8A)

NCHS4 **NCHB4** **NCHP4**


5 ports (nominal : 10A)

NCHS4 **NCHB4** **NCHP4**

Référence pièce		Nominal	Direction	Nombre de ports	Dia. d'alésage du raccordement de tuyau	EX	Nombre de positions	Section effective (mm²)	Pression de fonctionnement (MPa)	Plage de température de fonctionnement (°C)	Fluide utilisable	Mas-se (g)	Prix unitaire		
Type	N°												NCHS	NCHB	NCHP
NCHS (rotatif) NCHB (bouton) NCHP (bouton poussoir)	2	8A	2	2	Rc1/4	-	2	18	0~0.9	5~60	Air	200			
	3		3	3		Rc1/4									
	4		4	5		Rc1/8									
	4	10A	4	5	Rc3/8	Rc3/8		30	0.15~0.8			320			

Les boutons NCHP sont verts.

Ordering	Référence pièce	-	Nominal
Exemple	NCHS2	-	8A
	NCHB4	-	8A



Caractéristiques



- Petites valves d'interrupteur manuel de grande capacité.
- Le type de bouton est à ressort.
- Épaisseur de tôle 1 ~ 7mm pour montage sur panneau.

2 ports



RoHS10

MSFF (sans mécanisme de verrouillage)



Caractéristiques

- Valve d'interrupteur permettant l'entrée et la sortie de flux d'air comprimé. Le flux d'air est initié lorsque la pédale est enfoncée et s'arrête lorsque la pédale est relâchée.
- Peut être monté en mode vertical ou horizontal.
- Le fonctionnement manuel est possible également.

Liste des composants

Séquence	Nom	Matériau	Traitement de surface
①	Corps principal	EN AW-2017 équiv.	Anodisé clair
②	Tige	EN CW614N équiv.	-
③	Pédale	EN AW-5052 équiv.	Anodisé clair
④	Plaque	EN 1.0330 équiv.	Placage au chrome


Référence pièce		Direction	Nombre de ports	Dia. d'alésage du raccordement de tuyau	Nombre de positions	Section effective (mm²)	Pression de fonctionnement (MPa)	Force d'actionnement max. (N)	Plage de température de fonctionnement (°C)	Fluide utilisable	Mas-se (g)	Prix unitaire
Type	N°											
MSFF	2	2	2	Rc1/4	2	6	0~0.7	40	5~60	Air	130	

3 ports / 4 ports




RoHS10

MSFB (sans mécanisme de verrouillage)
MSFBR (avec mécanisme de verrouillage)



- [Caractéristiques]
- Sur le type à mécanisme de verrouillage, la pédale est bloquée lorsqu'elle est enfoncée.
 - Le verrou est relâché lorsque la pédale verrouillée est de nouveau enfoncée.



Matériau : EN AC-46100 équiv. (Peinture argentée)

Référence pièce		Direction	Nombre de ports	Dia. d'alésage du raccordement de tuyau	Nombre de positions	Section effective (mm²)	Pression de fonctionnement (MPa)	Force d'actionnement max. (N)	Plage de température de fonctionnement (°C)	Fluide utilisable	Mas-se (g)	Prix unitaire	
Type	N°											MSFB	MSFBR
MSFB MSFBR	3	3	3	Rc1/4	Rc1/8	2	8	0~0.7	29	5~60	Air	560	
	4	4	4	Rc1/4	Rc1/8	2	8	0~0.7	29	5~60	Air	680	

