


H compact

■ **Caractéristiques :** Hauteur compacte et faible encombrement.



En U		En T		M Matériau	S Traitement de surface
W fixe	W, H configurables	W fixe	W, H configurables		
HKHJB	HGHJB	HKHJB	HGHJB	EN 1.1191	Oxydé noir
HKHJM	HGHJM	HKHJM	HGHJM	équiv.	Placage autotraitabilisable au nickel
HKHJS	-	HKHJS	-	EN 1.4301 équiv.	-



RoHS10

■ En U

Référence pièce		W		H	A	F	B (H+R)	E	S	T	R (T/2)	d ₁	d	h	Prix unitaire												
Type	DH7	Standard	Incément de 1mm	Incément de 1mm												W fixe			W, H configurables								
																HKHJB	HKHJM	HKHJS	HGHJB	HGHJM							
W fixe HKHJB HKHJM HKHJS	3	6	3~8	12~20	32	24	H+4.5	14	5.5	9	4.5	6.5	3.5	3.5													
	4	8	4~12		38	30		20																			
	5		5~15				25																				
	6		6~14	16~25	50	40	H+6	28	7.5	12	6																
W, H configurables HGHJB HGHJM	8	10	8~24	20~30	65	52	H+8	38	9.5	16	8	8	4.5	4.5													
	10		10~23	20~35																							
	12		12~23	21~35																							
	13	12	13~23		75	62	H+9.5	43		19	9.5	9.5	5.5	5.5													
	14		14~23	24~35																							
	15		15~23																								
	16	16	16~23	26~40			H+12.5	25		12.5	11	6.5	6.5														
	20		20~30	29~40																							
	25		25~35	30~45	100	84								H+15 H+16	65	11.5	30 32	15 16									

■ En T


Référence pièce		W		H	A	F	B (H+R)	S	T	R (T/2)	d ₁	d	h	Prix unitaire				
Type	DH7	Stand- ard	Incément de 1mm	Incément de 1mm										W fixe			W, H configurables	
														HKHHB	HKHHM	HKHHS	HGHHB	HGHMM
W fixe HKHHB HKHHM HKHHS	3	6	3~6	12~20	25	15	H+4.5	5.5	9	4.5	6.5	3.5	3.5					
	4	8	4~8		17													
	5		5~10	16~25	32	22	H+6	7.5	12	6	8	4.5	4.5					
	6	10	6~12															
	8		8~16	18~30	38	27	H+8	16	8	8	4.5	4.5						
	10	12	10~16										18~35					
W, H configurables HGHHB HGHMM	12		12~16	21~35	50	37	H+9.5	9.5	19	9.5	9.5	5.5	5.5					
	13	12	13~24											24~35				
	14		14~24	24~35	25	12.5	H+12.5	25	12.5	11	6.5	6.5						
	15	16	15~24															
	16		16~24	26~40														
	20	20	20~30	29~40	65	49	H+15 H+16	11.5	30 32	15 16	11	6.5	6.5					
	25	30	25~35	30~45														



Ordering Example

Référence pièce	-	W	-	H
HGHJM16	-	W20	-	H27
HKHHB10			-	H18

- Comparaison de la connexion du type en T et du type en U




A compact / A, H compact

■ **Caractéristiques :** La dimension A (direction latérale) est plus compacte que celle des charnières classiques. Pour A, H compact, la dimension H (direction longitudinale) est également plus compacte.



RoHS10

A Compact		A, H compact		M Matériau	S Traitement de surface
En U	En T	En U	En T		
HGAAB	HGAAB	HGHAJB	HGHAB	S45Céquiv.	Oxyde noir
HGAJM	-	HGHJM	HGHAM		Placage autocatalytique au nickel
HGAJS	-	HGHJS	-		-



❗ Pour le type A, H compact en U, en choisissant DH73 - 4, aucun contre-alésage indiqué comme dans la <vue suivant la flèche>. (Lorsque DH75 ou plus, avec contre-alésage)

■ En U

*Les dimensions entre () s'appliquent au type A, H compact.

Référence pièce		W	H		A	F	B	B1 (H+R)	E	K	S	T	R (T/2)	d _i	d	h		
Type	DH7	Incrément de 1mm	Incrément de 1mm															
			A Compact	A, H compact														
A Compact HGA AJB HGA AJM HGA AJS	3	3-6	16-20	11-20	25	20	H+5	H+4.5	12	10	5 (5.5)	9	4.5	6.5	3.5	3.5		
	4	3-10			32	25			18 (17)									
	5	4-12	18-25	12-25	38	30	H+6	H+6	22			12	6	6.5	4.5 (3.5)	3.5		
	6	5-12	19-25															
	8	6-18	25-30	16-30	50	40	H+8	H+8	30	10 (7.5)	16	8	8	5.5 (4.5)	4.5			
	10	8-25 (20)	26-35	18-35														
A, H compact HGHA JB HGHA JM HGHA JS	12	8-25 (20)	27-35	20-35	65	55 (50)	H+10	H+9.5	42 (38)	14	10 (9.5)	19	9.5	9.5	5.5	5.5		
	13	8-25 (20)																
	14	12-25 (20)	31-40	23-35							H+12	H+12.5	15	22 (25)	12.5	9.5	6.5 (5.5)	5.5
	15	12-25 (20)																
	16	12-25 (20)			25-35													
	20	15-25	36-45	27-40	75	60	H+14	H+15	45	18								
	25	15-25	40-45	28-45			H+17	H+16			30 (32)	16						

■ En T

*Les dimensions entre () s'appliquent au type A, H compact.

Référence pièce		W		H		A	F	B	B1 (H+R)	S	T	R (T/2)	d ₁	d	h
Type	DH7	Incément de 1mm	Incément de 1mm												
			A Compact	A, H compact											
A Compact HGAAB	3	3-6	14-20	11-20	22	15	H+5	H+4.5	5 (5.5)	9	4.5	6.5	3.5	3.5	
	4	3-6													
	5	4-10	16-25	12-25	25	18	H+6	H+6	12	6	4.5 (3.5)				
	6	5-10	19-25												
A, H compact HGHAB HGHAM	8	6-16 (15)	25-30	16-30	32	25	H+8	H+8	10 (7.5)	16	8	8	4.5	4.5	
	10	8-16 (15)	26-35	16-35											
	12	8-16 (15)	27-35	18-35	H+10	H+9.5	19	9.5							
	13	12-20 (18)	28-35	20-35											
	14	12-20 (18)	35-40	23-35	38	30	H+12	H+12.5	15 (9.5)	22 (25)	12.5	9.5	5.5	5.5	
	15	12-20 (18)													
	16	12-20 (18)													
	17	12-20 (18)													
	20	15-25	39-45	27-40	50	40	H+14	H+15	15 (11.5)	25 (30)	15	11	6.5	6.5	
	25	20-25	40-45	28-45											30 (32)



Ordering Example	Référence pièce	-	W	-	H
	HGHAJS10	-	W20	-	H18
	HGAAB10	-	W12	-	H30

■ **Comparaison des dimensions A** *La dimension A (direction latérale) a été réduite, ainsi que la dimension F (dimension de montage).

DH7	A Compact						A, H compact					
	En U			En T			En U			En T		
	Standard (P.1571)	A Compact	Rapport de réduction	Standard (P.1572)	A Compact	Rapport de réduction	Standard (P.1571)	A Compact	Rapport de réduction	Standard (P.1572)	A Compact	Rapport de réduction
3	32	25	-22%	25	22	-12%	32	25	-22%	25	22	-12%
4	38	32	-16%				38	32	-16%			
5	50	38	-24%	32	25	-22%	50	38	-24%	32	25	-22%
6	65	50	-23%				65	50	-23%			
8				38	32	-16%				38	32	-16%
10												
12												
13	75	65	-13%				75	65	-13%			
14				50	38	-24%				50	38	-24%
15												
16												
20	100	75	-25%	65	50	-23%	100	75	-25%	65	50	-23%

[illegible]